

Art.-Nr.: 10.05.02.00144




技術資料

属性	価値
呼び寸法	10.00 mm
質量	0.420 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G3/8-F
電磁弁	任意 NO / NC
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	19.300 m ³ /h

EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

ソレノイドバルブ EMVPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター、Form Cコネクタ向け電気接続ケーブル、Form Bコネクタ向けM12変換コネクタ



デザインデータ EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	117.00 mm
グリッパーの長さ L2	19.50 mm
グリッパーの長さ L	50.00 mm
幅B1	67.00 mm
幅B	35.00 mm
高さ H1	154.50 mm
高さ H2	32.80 mm
高さ H	147.00 mm
外径D	56.00 mm
内径d	4.30 mm

ソレノイドバルブ EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC



Art.-Nr.: 10.05.02.00144

技術資料

属性	値
呼び寸法	10.00 mm
エネルギー消費量 DC	5.0 W
質量	0.420 kg
切替時間	22.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品ファミリー	EMVP
電磁弁	任意 NO / NC
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	19.300 m ³ /h

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.02.00144

データアクセサリを注文する 10.05.02.00144

Typ		製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 63x47 G3/8-AG EMVP-10	10.05.01.00065
プラグ	STEC 4 S-M12-4 St	10.05.02.00157

摩耗部品の注文データ 10.05.02.00144

Typ		製品コード
	VST EMVP	10.05.02.00331
	SPULE 24V-DC	10.05.02.00340
	STEC-DOSE-24V-DC	10.05.02.00337