


Art.-Nr.: 10.04.01.00078



SB 510 200 4 IE3-TYP1

真空ブロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター



デザインデータ SB 510 200 4 IE3-TYP1

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	4.00 kW
定格電力 60Hz	4.80 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V $\pm 10\%$
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V $\pm 10\%$
質量	61.500 kg
吸込量 (50Hz)	510.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	610.000 m ³ /h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	200 mbar

デザインデータ


属性	価値
グリッパーの長さ L	512.00 mm
幅B1	496.00 mm
幅B	474.00 mm
高さ H	524.00 mm
外径 D2	76.0 mm
内径 d	12.00 mm
スレッド G1	G2 _J -F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	310.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	310.0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00078

 技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	4.00 kW
定格電力 60Hz	4.80 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ± 10 %
質量	61.500 kg
吸込量 (50Hz)	510.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	610.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	75.5 dB(A)
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	200 mbar
真空 (60 Hz)	175 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3-TYP1
60Hzでのノイズレベル	76.7 dB(A)
承認	UL/CSA

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)) : 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 テクニカルデータ


様々な到達真空圧での吸込量

Art.-Nr.: 10.04.01.00078



様々な到達真空圧での吸込量

	0	100	150	175
SB-510-200 (50 Hz)	510	384	327	300
SB-610-175 (60 Hz)	610	510	480	468



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.04.01.00078



データアクセサリを注文する 10.04.01.00078

Typ		製品コード
サイレンサボックス	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00237
サイレンサボックス	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00322
ダストフィルター	STF 75 P 12.0 SSD	10.07.01.00399
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12	10.07.01.00361
サイレンサキット	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
サイレンサー (丸型)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385



スペアパーツの注文データ 10.04.01.00078

Typ		製品コード
変換セット	UMR-SET SB Ø76/60	10.04.01.00138

