




SB 110 350 1.8 IE3-TYP2

真空ブロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター

技術資料

定格電力 60Hz	1.80 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	28.500 kg
吸込量 (60Hz)	110.000 m³/h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	350 mbar
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA



デザインデータ SB 110 350 1.8 IE3-TYP2

デザインデータ


グリッパーの長さ L	431.00 mm
幅B1	317.00 mm
幅B	306.00 mm
高さ H	357.00 mm
外径 D2	60.0 mm
内径 d	10.20 mm
スレッド G1	G1-1/2"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	240.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	240.0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00089

 技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	1.80 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	28.500 kg
吸込量 (60Hz)	110.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	350 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3-TYP2
60Hzでのノイズレベル	68.4 dB(A)
承認	UL/CSA

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 $K_{pA}=3$ dB(A)) : 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 テクニカルデータ


様々な到達真空圧での吸込量

 様々な到達真空圧での吸込量

	0	100	150	200	250	300	330
SB-90-330 (50 Hz)	90	54	41	31	20	10	6
SB-110-350 (60 Hz)	110	73	60	48	37	26	20



真空ブロワ

SB 110 350 1.8 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00089



発注データ アクセサリ **10.04.01.00089**

Typ		本数
サイレンサーボックス	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00234
サイレンサーボックス	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00319
ダストフィルター	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
サイレンサー（丸型）	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362
タケノコニップル	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170
ホーススリーブ	ST G1-1/2-AG 60	10.08.03.00349



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00089