

Art.-Nr.: 10.04.01.00095




SB 305 400 4.8 IE3-TYP2

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : caisson d'insonorisation, filtre à poussière

### Données techniques

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Puissance nominale à 60 Hz    | 4,80 kW                   |
| Tension à 60 Hz               | YY230 / Y460 V $\pm 10$ % |
| Poids propre                  | 62,500 kg                 |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 305,000 m <sup>3</sup> /h |
| Couleur                       | RAL 7035 gris clair       |
| Modèle                        | IE3:US/CAN                |
| Vide (60 Hz)                  | 400 mbar                  |
| Tension 60 Hz                 | S067                      |
| Approbation                   | UL/CSA                    |



Données de construction SB 305 400 4.8 IE3-TYP2

### Données de construction

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L              | 496,00 mm |
| Largeur B1              | 496,00 mm |
| Largeur B               | 474,00 mm |
| Hauteur H               | 523,00 mm |
| Diamètre extérieur D2   | 60,0 mm   |
| Diamètre intérieur d    | 12,00 mm  |
| Filetage G1             | G2"-F     |
| Espacement des trous Y1 | 310,0 mm  |
| Espacement des trous X1 | 310,0 mm  |




Art.-Nr.: 10.04.01.00095

**Données techniques**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Type de protection IP         | IP 55                |
| Puissance nominale à 60 Hz    | 4,80 kW              |
| Tension à 60 Hz               | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Poids propre                  | 62,500 kg            |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 305,000 m³/h         |
| Modèle                        | IE3:US/CAN           |
| Vide (60 Hz)                  | 400 mbar             |
| Famille de produits           | SB                   |
| Construction du modèle        | IE3-TYP2             |
| Niveau sonore à 60 Hz         | 71,7 dB(A)           |
| Approbation                   | UL/CSA               |

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

|                    | 0   | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SB-260-410 (50 Hz) | 260 | 190 | 160 | 140 | 120 | 95  | 80  | 60  |
| SB-305-400 (60 Hz) | 305 | 240 | 218 | 190 | 170 | 140 | 120 | 100 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00095](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00095)

Art.-Nr.: 10.04.01.00095

**Données de commande accessoires 10.04.01.00095**

| Typ                      |                            | Nombre d'article |
|--------------------------|----------------------------|------------------|
| Caisson d'Insonorisation | SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB  | 10.04.04.00237   |
| Caisson d'Insonorisation | SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB   | 10.04.04.00322   |
| Filtre à poussière       | STF 60 P 6.0 SSD           | 10.07.01.00260   |
| Kit de silencieux        | SD SB FITTING SD           | 10.04.04.00363   |
| Silencieux (ronde)       | SD G2-AG 115x380 SB        | 10.04.04.00374   |
| Tampon caoutchouc (rond) | GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3 | 10.04.04.00385   |
| Raccord de tuyau         | ST G2-AG 60 ST-VZ          | 10.08.03.00121   |
| Raccord de tuyau         | ST G2-AG 75                | 10.08.03.00346   |

