

Art.-Nr.: 10.05.02.00163




EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

L'électrovanne EMVP est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation, câble de raccordement pour électrovannes, prise M12

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	5,00 mm
Poids propre	193,000 kg
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Fonction vanne	5/2 vanne à voies
Filetage du raccordage	G1/8"-F
Vanne de commande	Vanne d'impulsion
Nennndurchfluss bei 0,1 bar	4,800 m³/h



Données de construction EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	37,00 mm
Longueur L	32,00 mm
Largeur B2	15,20 mm
Largeur B	15,20 mm
Hauteur H2	76,30 mm
Hauteur H	152,70 mm
Diamètre intérieur d	4,30 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/8"-F
Hauteur H3	30,00 mm

Art.-Nr.: 10.05.02.00163

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	5,00 mm
Consommation de puissance DC	2,4 W
Poids propre	193,000 kg
Temps de fermeture	13,0 ms
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Famille de produits	EMVP
Vanne de commande	Vanne d'impulsion
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	4,800 m³/h

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.02.00163**Données de commande des accessoires 10.05.02.00163**

Typ	num
Câble de raccordement	ASK B-Form-C 5000 K-3P
	21.04.06.00084

