


Art.-Nr.: 10.04.01.00097



SB 375 390 5.5 IE3-TYP3

真空ブロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター



デザインデータ SB 375 390 5.5 IE3-TYP3

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	5.50 kW
定格電力 60Hz	6.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
質量	89.000 kg
吸込量 (50Hz)	375.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	435.000 m ³ /h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	390 mbar

デザインデータ


属性	価値
グリッパーの長さ L	567.00 mm
幅B1	507.00 mm
幅B	496.00 mm
高さ H	596.00 mm
外径 D2	76.0 mm
スレッドG1	G4"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	400.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	350.0 mm
スレッドG5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00097

 技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	5.50 kW
定格電力 60Hz	6.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
質量	89.000 kg
吸込量 (50Hz)	375.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	435.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	70.0 dB(A)
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	390 mbar
真空 (60 Hz)	340 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3-TYP3
60Hzでのノイズレベル	74.0 dB(A)

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 テクニカルデータ


様々な到達真空圧での吸込量

 様々な到達真空圧での吸込量

	0	100	150	200	250	300	350
SB-370-390 (50 Hz)	370	300	270	235	210	180	150
SB-440-340 (60 Hz)	440	360	325	290	260	230	200

Art.-Nr.: 10.04.01.00097



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.04.01.00097

データアクセサリを注文する 10.04.01.00097

Typ		製品コード
サイレンサボックス	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00238
サイレンサボックス	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00317
ダストフィルター	STF 75 P 8.0 SSD	10.07.01.00263
変換セット	UMR-SET SB Ø76/60	10.04.01.00138
フィルターエレメント（丸型）	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8	10.07.01.00079
	SD G2-IG 102x211 SGBL	10.04.04.00163
サイレンサー（丸型）	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
サイレンサー（丸型）	SD G2-1/2-AG 130x651 SB	10.04.04.00345

