




SB 510 390 11 IE3-TYP1

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	11,00 kW
Nominal güç 60 Hz	13,20 kW
50 Hz'de Gerilim	D400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D460 V $\pm$ %10
Ağırlık	125,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	605,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	390 mbar



Tasarım verileri SB 510 390 11 IE3-TYP1

Tasarım verileri


Attribute	Value
Uzunluk L	643,00 mm
Genişlik B1	563,00 mm
Genişlik B	525,00 mm
Yükseklik H	611,00 mm
Dış çap D2	100,0 mm
Dış G1	G4"-F
Delik aralığı Y1	400,0 mm
Delik aralığı X1	350,0 mm
Dış G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00099

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	11,00 kW
Nominal güç 60 Hz	13,20 kW
50 Hz'de Gerilim	D400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D460 V $\pm$ %10
Ağırlık	125,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	605,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	74,0 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	390 mbar
Vakum (60 Hz)	390 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP1
60 Hz'de ses seviyesi	78,0 dB(A)
Onay	UL/CSA

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00099

Art.-Nr.: 10.04.01.00099

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

	0	100	150	200	250	300	350	390
SB-520-390 (50 Hz)	520	432	388	344	304	264	224	200
SB-610-390 (60 Hz)	610	518	472	426	382	338	294	255

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00099**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00099**

Typ	Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB
Toz filtresi	STF 100 P 12.0 SSD
Silencer (round)	SD G2-IG 102x211 SGBL
Susturucu (yuvarlak)	SD R4-AG 205x538 SGBL

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00099