

Art.-Nr.: 10.05.02.00246



EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	8,00 mm
Spannung DC	24 V - DC
Nenndurchfluss	42,000 m³/h
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,00 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur	°C
Steuerdruckbereich [bar]	3,0 ... 10,0
Gewinde G1	G1/8"-IG
Anschlussgewinde	G1/8"-IG
Steuerung Ventil	Stromlos offen
Spannung	24V - DC

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	213,80 mm
Länge L	175,60 mm
Breite B	16,80 mm
Höhe H1	58,70 mm
Höhe H	40,80 mm
Innendurchmesser d	4,50 mm
Gewinde G1	G1/8"-IG
Gewinde G2	G1/8"-IG
Lochabstand X1	19,0 mm
Gewinde G3	G1/8"-IG

Konstruktionsdaten EMVP 8 24V-DC 5/3 NO



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.05.02.00246WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00246