




SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER

Dati tecnici

Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Peso	83,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	610,000 m ³ /h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	200 mbar
Vuoto (60 Hz)	175 mbar
con	Inversione di marcia elettro pneumatica
Approvazione	UL/CSA

Il soffiante a vuoto SB con sistema inversione elettropneumatica viene fornito come prodotto finito per connessione.

**Dati di costruzione**

Lunghezza L	860,00 mm
Larghezza B1	507,00 mm
Larghezza B	496,00 mm
Altezza H2	134,00 mm
Altezza H	573,00 mm
Diametro interno d	13,00 mm
Filettatura G1	G2-1/2"-AG
Griglia forata Y1	446,0 mm
Griglia forata X1	435,0 mm

Dati di costruzione SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER

Soffiante per vuoto

SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00121



Dati tecnici

Tipo di protezione IP	IP 55
Vuoto max.	200 mbar
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Peso	83,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Famiglia di prodotti	SB-ER
Approvazione	UL/CSA



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00121