




SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER

Il soffiante a vuoto SB con sistema inversione elettropneumatica viene fornito come prodotto finito per connessione.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	98,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	305,000 m ³ /h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	410 mbar



Dati di costruzione SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	795,00 mm
Larghezza B1	497,00 mm
Larghezza B	496,00 mm
Altezza H2	134,00 mm
Altezza H	573,00 mm
Diametro interno d	13,00 mm
Filettatura G1	G2"-AG
Griglia forata Y1	446,0 mm
Griglia forata X1	435,0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00146



Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Vuoto max.	410 mbar
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	98,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Famiglia di prodotti	SB-ER



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.04.01.00146

