

Soffiante per vuoto


# SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 ER

Art.-Nr.: 10.04.01.00153



SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 ER

Il soffiante a vuoto SB con sistema inversione elettropneumatica viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 ER

## Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V $\pm 10\%$
Peso	83,000 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	610,000 m <sup>3</sup> /h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (60 Hz)	175 mbar
con	Inversione di marcia elettropneumatica
Approvazione	UL/CSA

## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	860,00 mm
Larghezza B1	507,00 mm
Larghezza B	496,00 mm
Altezza H2	134,00 mm
Altezza H	573,00 mm
Diametro interno d	13,00 mm
Filettatura G1	G2-1/2"-AG
Griglia forata Y1	446,0 mm
Griglia forata X1	435,0 mm



[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00153](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00153)

1

Soffiante per vuoto

# SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00153



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Vuoto max.	175 mbar
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Peso	83,000 kg
Famiglia di prodotti	SB-ER
Approvazione	UL/CSA



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.04.01.00153](http://www.schmalz.com/10.04.01.00153)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00153](http://www.schmalz.com/10.04.01.00153)

2