

Art.-Nr.: 10.06.02.00561



VS P10 SA M8-4


Le capteur de vide et pression VS est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement). Le produit consiste en :

- Capteur de vide et pression de type VS - disponible comme version à vide, de pression ou combiné

Accessoires disponibles : câble de raccordement, équerre de fixation

## Données techniques

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Capteur analogique
Connexion électrique	Connecteur M8, 4 pôles
Plage de mesure	0...10bar



## Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	55,00 mm
Longueur L	38,00 mm
Diamètre extérieur D	19,60 mm
Filetage G1	G 1/8"-M
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Filetage G2	M5-F
Filetage G3	M8x1-M

Données de construction VS P10 SA M8-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00561



## Données techniques

Attribut	Valeur
Entrées / sorties	Analogique : 0...10 V
Connexion électrique	Connecteur M8, 4 pôles
Type de protection IP	IP 65
Sécurité max. en cas de surpression	217,55 psi
Consommation de courant	10,00 mA
Poids propre	12,0 g
Milieu mesuré	Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile
Influence de la température	± 3 % de la plage de mesure
Précision de reproduction	± 3% de la plage de mesure
Connexion	G1/8"-M + M5-F
Plage de mesure [bar]	0,0 ... 10,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Plage de mesure	0,0 ... 145,0 psi
Famille de produits	VS
Tension	15-30V DC



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.06.02.00561](http://www.schmalz.com/10.06.02.00561)



## Données de commande des accessoires 10.06.02.00561

Typ		num
Câble de raccordement	ASK B-M8-4 3000 K-4P	10.06.02.00472
Cadre d'installation	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS	10.06.02.00061
Support VSi	HTR-VSi Clip	10.06.02.00718

