



SB 75 105 0.37 IE3


真空ブロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター

技術資料

定格電力 50 Hz	0.37 kW
定格電力 60Hz	0.44 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ± 10 %
質量	14.000 kg
吸込量 (50Hz)	75.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	91.000 m ³ /h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3
真空 (50 Hz)	105 mbar
真空 (60 Hz)	80 mbar
供給電圧 60 Hz	S065

デザインデータ



デザインデータ SB 75 105 0.37 IE3


グリッパーの長さ L1	392.00 mm
グリッパーの長さ L	332.00 mm
幅B1	232.00 mm
高さ H	271.00 mm
外径 D2	40.0 mm
内径d	9.00 mm
スレッドG1	G1-1/4"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	200.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	100.0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00176

 技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.37 kW
定格電力 60Hz	0.44 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ± 10 %
質量	14.000 kg
吸込量 (50Hz)	75.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	91.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
構築	IE3
真空 (50 Hz)	105 mbar
真空 (60 Hz)	80 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3
60Hzでのノイズレベル	63.0 dB(A)

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 $K_{pA}=3$ dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 テクニカルデータ


様々な到達真空圧での吸込量

 様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	40	80	120
SB-75 (50 Hz)	75.00	62.00	50.00	37.00
SB-75 (60 Hz)	91.50	79.50	66.00	54.00

真空ブロワ

SB 75 105 0.37 IE3



Art.-Nr.: 10.04.01.00176



31.12.2025



発注データ アクセサリ 10.04.01.00176

Typ		本数
ダストフィルター	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
タケノコニップル	ST G1-1/4-AG 38 MS-V	10.08.03.00123
タケノコニップル	ST G1-1/4-AG 32 MS-V	10.08.03.00169



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00176