



SB 915 280 9 IE3-TYP2

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.


Accessoires disponibles : caisson d'insonorisation, filtre à poussière

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 60 Hz	9,00 kW
Tension à 60 Hz	230 / 460 V - courant alternatif triphasé
Poids propre	113,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	915,000 m³/h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:US/CAN
Vide (60 Hz)	280 mbar
Tension 60 Hz	230/460AC3
Approbation	UL/CSA

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	867,00 mm
Longueur L	634,00 mm
Largeur B1	591,00 mm
Largeur B	496,00 mm
Hauteur H	596,00 mm
Diamètre extérieur D2	100,0 mm
Filetage G1	G4"-F
Espacement des trous Y1	400,0 mm
Espacement des trous X1	350,0 mm
Filetage G5	M8-F



Données de construction SB 915 280 9 IE3-TYP2

Art.-Nr.: 10.04.01.00184

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 60 Hz	9,00 kW
Tension à 60 Hz	230 / 460 V - courant alternatif triphasé
Poids propre	113,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	915,000 m³/h
Modèle	IE3-US/CAN
Vide (60 Hz)	280 mbar
Famille de produits	SB
Construction du modèle	IE3-TYP2
Niveau sonore à 60 Hz	74,0 dB(A)
Approbation	UL/CSA

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.04.01.00184**Données de commande accessoires 10.04.01.00184**

Typ		Nombre d'article
Silencieux (ronde)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
Filtre à poussière	STF 100 P 15.0 SSD	10.07.01.00400
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 220x393 PAP STF-Picl-15	10.07.01.00362

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00184