



SB 1050 290 11 IE3-TYP1

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.


Accessoires disponibles : caisson d'insonorisation, filtre à poussière

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	11,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	13,20 kW
Tension à 60 Hz	400 / 460 V AC
Poids propre	125,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	1.050,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	1.240,000 m³/h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	290 mbar
Vide (60 Hz)	260 mbar
Tension 60 Hz	400/460-AC
Approbation	UL/CSA

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	1.039,00 mm
Longueur L	663,00 mm
Largeur B	626,00 mm
Hauteur H	611,00 mm
Diamètre extérieur D2	100,0 mm
Filetage G1	G4"-F
Espacement des trous Y1	400,0 mm
Espacement des trous X1	350,0 mm
Filetage G5	M8-F



Données de construction SB 1050 290 11 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00185

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	11,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	13,20 kW
Tension à 60 Hz	400 / 460 V AC
Poids propre	125,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	1.050,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	1.240,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	77,0 dB(A)
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	290 mbar
Vide (60 Hz)	260 mbar
Famille de produits	SB
Construction du modèle	IE3-TYP1
Niveau sonore à 60 Hz	79,0 dB(A)
Approbation	UL/CSA

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.04.01.00185**Données de commande accessoires 10.04.01.00185**

Typ		Nombre d'article
Silencieux (ronde)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
Filtre à poussière	STF 100 P 24.0 SSD	10.07.01.00401
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 240x539 PAP STF-Picl-24	10.07.01.00083

