

Filtre à vide en cloche
VFT G1/4-IG 80



Art.-Nr.: 10.07.01.00119



Données techniques


Attribut	Valeur
Épaisseur des pores du filtre	80,0 µm
Volume de flux nominal	6,600 m³/h
Connexion	G1/4"-F
Forme	Insert de filtre court

VFT G1/4-IG 80

Le filtre à vide en cloche VFT est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange (élément filtrant)

Accessoires disponibles : support de filtre



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	76,00 mm
Hauteur H1	50,00 mm
Hauteur H	60,00 mm
Diamètre extérieur D	48,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F

Données de construction VFT G1/4-IG 80



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00119

Filtre à vide en cloche
VFT G1/4-IG 80



Art.-Nr.: 10.07.01.00119



Données techniques

Attribut	Valeur
Surpression (max.) à 25° C	7,0 bar
Surpression (max.) à 50° C	5,0 bar
Vide max.	-990 mbar
Épaisseur des pores du filtre	80,0 µm
Poids propre	47,00 g
Volume de flux nominal	6,600 m³/h
Connexion	G1/4" -F
Famille de produits	VFT



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.01.00119



Données de commande pièce de rechange 10.07.01.00119

Typ		Nombre d'article
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 80 25x37 PE VFT-1/8-1/4	10.07.01.00141
Support de filtre	HTR-FIL 25 WI VFT1/8-1/2	10.07.01.00228
Élément de cachetage	DR 37-33x3 NBR	10.07.01.00154



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00119