

Filtre à vide en cloche

VFT G1/2-IG 80



Art.-Nr.: 10.07.01.00125



Données techniques


Épaisseur des pores du filtre	80,0 µm
Volume de flux nominal	18,000 m ³ /h
Connexion	G1/2"-F
Forme	Filtre long insert

VFT G1/2-IG 80

Le filtre à vide en cloche VFT est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange (élément filtrant)

Accessoires disponibles : support de filtre



Données de construction

Longueur L	77,20 mm
Hauteur H1	88,00 mm
Hauteur H	101,00 mm
Diamètre extérieur D	48,00 mm
Filetage G1	G1/2"-F

Données de construction VFT G1/2-IG 80



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00125

Filtre à vide en cloche
VFT G1/2-IG 80



Art.-Nr.: 10.07.01.00125



Données techniques

Surpression (max.) à 25° C	7,0 bar
Surpression (max.) à 50° C	5,0 bar
Vide max.	-990 mbar
Épaisseur des pores du filtre	80,0 µm
Poids propre	76,00 g
Volume de flux nominal	18,000 m³/h
Connexion	G1/2" -F
Famille de produits	VFT



Données de commande pièce de rechange 10.07.01.00125

Typ		Nombre d'article
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2	10.07.01.00143
Support de filtre	HTR-FIL 25 WI VFT1/8-1/2	10.07.01.00228
Élément de cachetage	DR 37-33x3 NBR	10.07.01.00154



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00125