

Filtre à vide en cloche

## VFT G3/4-IG 80



Art.-Nr.: 10.07.01.00128



### Données techniques


|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Épaisseur des pores du filtre | 80,0 µm            |
| Volume de flux nominal        | 36,000 m³/h        |
| Connexion                     | G3/4"-F            |
| Forme                         | Filtre long insert |

VFT G3/4-IG 80

Le filtre à vide en cloche VFT est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange (élément filtrant)

Accessoires disponibles : support de filtre



### Données de construction

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Longueur L           | 90,50 mm  |
| Hauteur H1           | 118,00 mm |
| Hauteur H            | 136,50 mm |
| Diamètre extérieur D | 75,00 mm  |
| Filetage G1          | G3/4"-F   |

Données de construction VFT G3/4-IG 80



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00128](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00128)

1

Filtre à vide en cloche  
**VFT G3/4-IG 80**



Art.-Nr.: 10.07.01.00128



**Données techniques**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Surpression (max.) à 25° C    | 7,0 bar     |
| Surpression (max.) à 50° C    | 5,0 bar     |
| Vide max.                     | -990 mbar   |
| Épaisseur des pores du filtre | 80,0 µm     |
| Poids propre                  | 164,00 g    |
| Volume de flux nominal        | 36,000 m³/h |
| Connexion                     | G3/4" -F    |
| Famille de produits           | VFT         |



**Données de commande pièce de rechange 10.07.01.00128**

| Typ                      |                               | Nombre d'article |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| Élément filtrant (ronde) | FILT-EINS 80 39x89 PE VFT-3/4 | 10.07.01.00145   |
| Support de filtre        | HTR-FIL 2S WI VFT3/4          | 10.07.01.00229   |
| Élément de cachetage     | DR 57-51x3.2 NBR              | 10.07.01.00155   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00128](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00128)