

Art.-Nr.: 10.07.01.00262




STF-D 60 P 6.0 F SSD

El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: cartucho de filtro

Accesorios disponibles: ángulo de fijación



Datos de diseño STF-D 60 P 6.0 F SSD

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Flujo nominal	360,000 m³/h
Función adicional	Filtro control
Conexión	Ø60mm
Forma	Carcasa Piclon
Equipamiento adicional	Abrazaderas para tubos flexibles SSD

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	741,00 mm
Longitud L2	351,00 mm
Longitud L	390,00 mm
Anchura B1	265,00 mm
Anchura B2	142,00 mm
Altura H	253,00 mm
Diámetro exterior D1	229,0 mm
Diámetro exterior D2	60,0 mm
Diámetro exterior D	200,00 mm
Diámetro interior d	8,50 mm



Art.-Nr.: 10.07.01.00262



Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío máx.	-500 mbar
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Peso	2,400 kg
Flujo nominal	360,000 m³/h
Conexión	Ø60mm
Familia de productos	VF



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.01.00262



Datos de pedido de piezas de recambio 10.07.01.00262

Typ		n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6	10.07.01.00054
Presostato diferencial	DDW 10...50 250V-AC/6	21.01.06.00011
Abrazadera de tubo	SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.07.01.00262

Typ		n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6	10.07.01.00054



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00262