

Art.-Nr.: 10.07.04.00012




Dati tecnici

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	20,0 Shore A
Materiale della guarnizione	caucciù naturale NK
Tipo di materiale	Gommapiuma
Larghezza B	8,00 mm
Altezza H	14,00 mm
Forma	con labbro di tenuta

DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL

Il profilo di tenuta DI-PROF viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcolo 1 m.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Larghezza B	8,00 mm
Altezza H1	7,00 mm
Altezza H	14,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 E3

Dati di costruzione DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL



Art.-Nr.: 10.07.04.00012



Dati tecnici

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	20,0 Shore A
Peso	54,0 g
Materiale della guarnizione	caucciù naturale NK
Larghezza della scanalatura raccomandata x profondità della scanalatura [mm]	9x6.5
Famiglia di prodotti	DI-PROF



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.04.00012

