


Art.-Nr.: 10.07.06.00445

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Largeur B	22,00 mm
Connexion 1	Boulon à fente Ø19
Connexion de la ventouse	G1/4"-M
Raccord de vide	G1/4"-F

HT-SG A2 22 G1/4-AG

Les supports pour ventouses HT-SG sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	72,50 mm
Longueur L2	60,80 mm
Longueur L	39,30 mm
Largeur B	22,00 mm
Hauteur H1	59,00 mm
Hauteur H	24,50 mm
Diamètre extérieur D	19,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G1/4"-M
Longueur du filetage LG2	22,0 mm

Données de construction HT-SG A2 22 G1/4-AG

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	61,6 g
Famille de produits	HT-SG


[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.06.00445](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.06.00445)

1

Support tooling ventouse

# HT-SG A2 22 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.07.06.00445



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.06.00445](http://www.schmalz.com/10.07.06.00445)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.06.00445](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.06.00445)