


Art.-Nr.: 10.07.06.00450

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Largeur B	22,00 mm
Connexion 1	Boulon à fente Ø19
Connexion de la ventouse	G3/8"-M
Raccord de vide	G1/4"-F

HT-SG A2 22 G3/8-AG

Les supports pour ventouses HT-SG sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	72,50 mm
Longueur L2	60,80 mm
Longueur L	39,30 mm
Largeur B	22,00 mm
Hauteur H1	59,00 mm
Hauteur H	24,50 mm
Diamètre extérieur D	19,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G3/8"-M
Longueur du filetage LG2	22,0 mm

Données de construction HT-SG A2 22 G3/8-AG

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	69,9 g
Famille de produits	HT-SG


WWW.SCHMALZ.COM/10.07.06.00450

1

Support tooling ventouse

HT-SG A2 22 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.07.06.00450



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.06.00450



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.06.00450