




EMVP 50 24V-DC 3/2 NC

技術資料

属性	値
呼び寸法	50.00 mm
質量	1.360 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 0.00 bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G2"-F
電磁弁	ノーマルクローズ

ソレノイドバルブ EMVPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター、Form Cコネクタ向け電気接続ケーブル、Form Bコネクタ向けM12変換コネクタ



デザインデータ EMVP 50 24V-DC 3/2 NC

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	260.00 mm
グリッパーの長さ L	225.00 mm
幅B1	151.00 mm
幅B2	105.50 mm
幅B	114.00 mm
高さ H	142.00 mm
外径D	80.00 mm
スレッドG1	G2-F
スレッドG2	G2"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	49.0 mm



ソレノイドバルブ
EMVP 50 24V-DC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.02.00168

 **技術資料**

属性	値
呼び寸法	50.00 mm
エネルギー消費量 DC	5.0 W
質量	1.360 kg
切替時間	500.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ~ 0.00 bar
製品ファミリー	EMVP
電磁弁	ノーマルクローズ

 **その他の資料**

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.02.00168

 **発注データ アクセサリ 10.05.02.00168**

Typ	本数
ホースニップル	ANSW-NIP G2x70 ST-VZ