


Art.-Nr.: 10.07.06.00534



HT-SG A2 I 10 46 RA AB VS

Les supports pour ventouses HT-SG I sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : Raccords filetés rapides STV-GE



Données de construction HT-SG A2 I 10 46 RA AB VS

### Données techniques

Attribut	Valeur
Fonction supplémentaire éjecteur	Fonction soufflage active
Connexion	Adapt. rectangu.
Connexion 1	Boulon à fente Ø19
Connexion de la ventouse	Adapt. rectangu.
Raccord de vide	G1/8"-F
Forme	integrated nozzle

### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	81,05 mm
Longueur L2	60,80 mm
Longueur L	39,30 mm
Largeur B1	77,00 mm
Largeur B2	31,00 mm
Largeur B	46,00 mm
Hauteur H1	42,10 mm
Hauteur H2	4,80 mm
Hauteur H	24,50 mm
Diamètre extérieur D	19,00 mm



Art.-Nr.: 10.07.06.00534

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	232,0 g
Famille de produits	HT-SG-I

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.06.00534](http://www.schmalz.com/10.07.06.00534)**Données de commande des accessoires 10.07.06.00534**

Typ		num
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288

