




技術資料

属性	価値
材質 ホース	ティッシュ付きPVC
色	クリア-トランスパレント
グリップバーの長さは最大。	50.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
作動温度	°C
外径D	15.00 mm
内径d	9.00 mm

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

真空エア / 圧縮エアホース VSLは希望の長さで納入されます。ご注文時に長さをご指定下さい。

アクセサリ: ホースクランプ



デザインデータ

属性	価値
外径D	15.00 mm
内径d	9.00 mm

デザインデータ VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00005



技術資料

属性	価値
材質 ホース	ディッシュ付きPVC
グリッパーの長さは最大。	50.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
作動温度	°C
質量 / メートル	0.144 kg/m
製品ファミリー	VSL
実現ホース種類	15-9

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.09.00005



発注データ アクセサリ 10.07.09.00005

Typ		本数
ホースクランプ	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
カバーキャップ (角型)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
タケノコニップル	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
タケノコニップル	ST G1/4-AG 9 MS-V	10.08.03.00157
タケノコニップル	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
タケノコニップル	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159

