




VS-V-SA M5-AG

Der Vakuum-Schalter VS-V-SA wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Technische Daten

Attribut	Wert
Anschluss	M5-AG
Messbereich [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
Kabellänge Lk	3,00 m



Konstruktionsdaten VS-V-SA M5-AG

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	21,00 mm
Breite B	9,50 mm
Höhe H2	9,90 mm
Höhe H	16,90 mm
Gewinde G1	M5-AG
Gewindelänge LG1	5,0 mm
Schlüsselweite SW1	8,0 mm
Kabellänge Lk	3,00 m

Art.-Nr.: 10.06.02.00224



Technische Daten

Attribut	Wert
Ein-/Ausgänge	Analog: 1...5 V
Elektrischer Anschluss	Kabel
Schutzart IP	IP 40
Messbereich	bar
Max. Überdrucksicherheit	5,0 bar
Gewicht	5,00 g
Messmedium	Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft
Temperatureinfluss	± 3% vom Messbereich
Genauigkeit	± 1% vom Messbereich
Anschluss	M5-AG
Produktfamilie	VS-V-SA
Spannung	10-24V DC



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.06.02.00224

