

Tubo flessibile aria compressa

VSL 15-9 PVC-G KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00005




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PVC con tessuto
Colore	Chiaro-trasparente
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Diametro esterno D	15,00 mm
Diametro interno d	9,00 mm

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Il tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

Accessori disponibili: fascetta



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro esterno D	15,00 mm
Diametro interno d	9,00 mm

Dati di costruzione VSL 15-9 PVC-G KL-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00005

1

Tubo flessibile aria compressa
VSL 15-9 PVC-G KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00005



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PVC con tessuto
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Peso / metro	0,144 kg/m
Famiglia di prodotti	VSL
Tipo di tubo flessibile di design	15-9

Nota: Pressione di esercizio: in riferimento al fluido e alla temperatura ambiente di + 20 °C. Raggio minimo di piegatura: riferito al lato interno della curva del tubo flessibile in stato statico. Lunghezza massima: indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.09.00005



Ordinare gli accessori dati 10.07.09.00005

Typ		codice articolo
Fascetta	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Protezione (rettang.)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Bocchetta	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
Bocchetta	ST G1/4-AG 9 MS-V	10.08.03.00157
Bocchetta	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Bocchetta	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00005