


技術資料

属性	価値
材質 ホース	硬質PVC螺旋ワイヤ付き
最小変形半径	110.0 mm
色	クリア-トランスパレント
グリップバーの長さは最大。	50.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.85 ~ 4.00 bar
作動温度	-15 ~ 65 °C
外径D	41.00 mm
内径d	32.00 mm

VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

真空エア / 圧縮エアホース VSLは希望の長さで納入されます。ご注文時に長さをご指定下さい。

アクセサリ: ホースクランプ



デザインデータ

属性	価値
外径D	41.00 mm
内径d	32.00 mm

デザインデータ VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00008



技術資料

属性	価値
材質 ホース	硬質PVC螺旋ワイヤ付き
最小変形半径	110.0 mm
グリップの長さは最大。	50.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.85 ~ 4.00 bar
作動温度	-15 ~ 65 °C
質量 / メートル	0.710 kg/m
製品ファミリー	VSL
実現ホース種類	41-32

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.09.00008



発注データ アクセサリ 10.07.09.00008

Typ		本数
ホースクランプ	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
カバーキャップ (角型)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
ホースクランプ	SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005
タケノコニッブル	ST G1-AG 32 MS-V	10.08.03.00168
タケノコニッブル	ST G1-1/4-AG 32 MS-V	10.08.03.00169

