


Art.-Nr.: 10.07.09.00009



VSL 47-38 PVC-DS KL-TR

Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.

Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle



Konstruktionsdaten VSL 47-38 PVC-DS KL-TR

Technische Daten

Attribut	Wert
Material Schlauch	PVC, mit Drahtspirale
Verlegeradius min.	120,0 mm
Farbe	Klar-transparent
Länge max.	50,00 m
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-0,88 ... 7,00 bar
Einsatztemperatur	-15 ... 65 °C
Außendurchmesser D	47,00 mm
Innendurchmesser d	38,00 mm

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Außendurchmesser D	47,00 mm
Innendurchmesser d	38,00 mm



Art.-Nr.: 10.07.09.00009

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Material Schlauch	PVC, mit Drahtspirale
Verlegeradius min.	120,0 mm
Länge max.	50,00 m
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-0,88 ... 7,00 bar
Einsatztemperatur	-15 ... 65 °C
Gewicht/Meter	0,896 kg/m
Produktfamilie	VSL
Aufbau Schlauchtyp	47-38

Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.07.09.00009

**Bestelldaten Zubehör 10.07.09.00009**

Typ		Artikelnummer
Schlauchschelle	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Schlauchschelle	SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005
Schlauchtülle	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170

