




VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

Il vacuostato e pressostat VS-V/P-AH/AV-T viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Accessori disponibili: cavo di connessione, adattatore di collegamento

## Dati tecnici

| Attributo                 | Valore                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP                        |
| Ingressi / uscite         | 2 digitale                              |
| Collegamento elettrico    | Connettore M8, 4 poli                   |
| Tipo di protezione IP     | IP 40                                   |
| Indicazione               | LED                                     |
| Campo di misura [bar]     | -1,0 ... 0,0 bar                        |
| Forma                     | Adattamento verticale                   |
| Punto di commutazione con | Funzione di insegnamento isteresi fissa |



Dati di costruzione VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

## Dati di costruzione

| Attributo      | Valore   |
|----------------|----------|
| Lunghezza L1   | 48,00 mm |
| Lunghezza L    | 41,20 mm |
| Larghezza B    | 10,00 mm |
| Altezza H      | 16,40 mm |
| Filettatura G1 | M8-AG    |

Art.-Nr.: 10.06.02.00292



## Dati tecnici

| Attributo                         | Valore                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ingressi / uscite                 | 2 digitale                                           |
| Collegamento elettrico            | Connettore M8, 4 poli                                |
| Tipo di protezione IP             | IP 40                                                |
| Sicurezza di sovrappressione max. | 5,0 bar                                              |
| Consumo di corrente               | 20,00 mA                                             |
| Peso                              | 6,0 g                                                |
| Indicazione                       | LED                                                  |
| Isteresi                          | Fisso: ca.20 mbar                                    |
| Mezzo misurato                    | Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione |
| Influenza della temperatura       | ± 3% campo di misura                                 |
| Ripetibilità                      | ± 1% campo di misura                                 |
| Capacità di commutazione max.     | 200 mA                                               |
| Campo di misura [bar]             | -1,0 ... 0,0 bar                                     |
| Temperatura d'intervento          | 0 ... 60 °C                                          |
| Famiglia di prodotti              | VS-V-AH                                              |
| Tensione                          | 10-30V DC                                            |



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.06.02.00292](http://www.schmalz.com/10.06.02.00292)



## Ordinare gli accessori dati 10.06.02.00292

| Typ                         |                       | codice articolo |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Cavo di connessione         | ASK WB-M8-4 5000 K-4P | 10.06.02.00032  |
| Cavo di connessione         | ASK B-M8-4 5000 K-4P  | 10.06.02.00031  |
| Adattore di collegamento VS | ADAP-VS 6-1.3x16      | 10.06.02.00300  |
| Adattore di collegamento VS | ADAP-VS M5-AG-1.3x16  | 10.06.02.00299  |

