

Vacuostato/pressosensore
VS P10 SA M8-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00561



VS P10 SA M8-4

Dati tecnici


Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	Sensore analogico
Collegamento elettrico	Connectore M8, 4 poli
Campo di misura	0...10bar

Il sensore di vuoto e pressione VS viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione). Il prodotto è costituito da:

- Sensore di vuoto e pressione del tipo VS - disponibile come versione a vuoto, a pressione o combinato

Accessori disponibili: cavo di connessione, angolare di fissaggio

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Lunghezza L1	55,00 mm
Lunghezza L	38,00 mm
Diametro esterno D	19,60 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Filettatura G2	M5-IG
Filettatura G3	M8x1-AG

Dati di costruzione VS P10 SA M8-4



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00561

Art.-Nr.: 10.06.02.00561



Dati tecnici

Attributo	Valore
Ingressi / uscite	Analogico: 0...10 V
Collegamento elettrico	Connectore M8, 4 poli
Tipo di protezione IP	IP 65
Sicurezza di sovrappressione max.	217,55 psi
Consumo di corrente	10,00 mA
Peso	12,0 g
Mezzo misurato	Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Influenza della temperatura	± 3% campo misurazione
Ripetibilità	± 3% campo misurazione
Connessione	G1/8"-AG + M5-IG
Campo di misura [bar]	0,0 ... 10,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Campo di misura	0,0 ... 145,0 psi
Famiglia di prodotti	VS
Tensione	15-30V DC



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.06.02.00561



Ordinare gli accessori dati 10.06.02.00561

Typ		codice articolo
Cavo di connessione	ASK B-M8-4 3000 K-4P	10.06.02.00472
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS	10.06.02.00061
Supporto VSi	HTR-VSi Clip	10.06.02.00718

