



VSi P10 M8-4

## Données techniques


| Attribut              | Valeur                 |
|-----------------------|------------------------|
| Connexion électrique  | Connecteur M8, 4 pôles |
| Type de protection IP | IP 65                  |
| Indication            | LED                    |
| Plage de mesure [bar] | 0,0 ... 10,0 bar       |

Le vacuostat et pressostat VSi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement). Le produit consiste en :

- Vacuostat et pressostat de type VSi - disponible comme version à vide, de pression ou combiné en version avec ou sans écran intégré

Accessoires disponibles: câble de raccordement, équerre de fixation

## Données de construction



| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Longueur L1              | 55,00 mm |
| Longueur L               | 38,00 mm |
| Diamètre extérieur D     | 19,60 mm |
| Filetage G1              | G1/8"-M  |
| Longueur du filetage LG1 | 8,0 mm   |
| Filetage G2              | M5-F     |
| Filetage G3              | M8x1-M   |

Données de construction VSi P10 M8-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00568



## Données techniques

| Attribut                            | Valeur                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Entrées / sorties                   | 2 numériques                              |
| Connexion électrique                | Connecteur M8, 4 pôles                    |
| Type de protection IP               | IP 65                                     |
| Sécurité max. en cas de surpression | 217,55 psi                                |
| Consommation de courant             | 35,00 mA                                  |
| Poids propre                        | 12,0 g                                    |
| Indication                          | LED                                       |
| Hystérese                           | Réglable                                  |
| Milieu mesuré                       | Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile |
| Précision de reproduction           | ± 3% de la plage de mesure                |
| Capacité de commutation max.        | 100 mA                                    |
| Connexion                           | G1/8"-M + M5-F                            |
| Plage de mesure [bar]               | 0,0 ... 10,0 bar                          |
| Température de travail              | 0 ... 50 °C                               |
| Plage de mesure                     | 0,0 ... 145,0 psi                         |
| Famille de produits                 | VSi                                       |
| Tension                             | 10-30V DC                                 |



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.06.02.00568](http://www.schmalz.com/10.06.02.00568)



## Données de commande des accessoires 10.06.02.00568

| Typ                   |                             | num            |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| Câble de raccordement | ASK B-M8-4 5000 K-4P        | 10.06.02.00031 |
| Câble de raccordement | ASK WB-M8-4 5000 K-4P       | 10.06.02.00032 |
| Cadre d'installation  | BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS   | 10.06.02.00061 |
| Raccord rapide droit  | STVI-GE G1/8-IG 4           | 10.08.02.00149 |
| Raccord rapide droit  | STVI-GE G1/8-IG 6           | 10.08.02.00150 |
| Raccord rapide droit  | STVI-GE G1/8-IG 8           | 10.08.02.00151 |
| Support VSi           | HTR-VSi Clip                | 10.06.02.00718 |
| Cadre d'installation  | BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M8 | 10.06.02.00666 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00568](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00568)