




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PU
Raggio di piegatura min.	100,0 mm
Colore	Latteo-trasparente
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 90 °C
Diametro esterno D	14,00 mm
Diametro interno d	11,00 mm

VSL 14-11 PU MI-TR

Il tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

Accessori disponibili: fascetta



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro esterno D	14,00 mm
Diametro interno d	11,00 mm

Dati di costruzione VSL 14-11 PU MI-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00038



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PU
Raggio di piegatura min.	100,0 mm
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 90 °C
Peso / metro	0,069 kg/m
Famiglia di prodotti	VSL
Tipo di tubo flessibile di design	14-11

Nota: Pressione di esercizio: in riferimento al fluido e alla temperatura ambiente di + 20 °C. Raggio minimo di piegatura: riferito al lato interno della curva del tubo flessibile in stato statico. Lunghezza massima: indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.09.00038



Ordinare gli accessori dati 10.07.09.00038

Typ		codice articolo
Protezione (rettang.)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Fascetta	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/2-AG 14	10.08.02.00300
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 14	10.08.02.00211
Collegamento a spina a T	SVB-T 14	10.09.02.00046

