




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PE
Radio de flexión mín.	60,0 mm
Color	Lechoso-transparente
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso	-30 ... 70 °C
Diámetro exterior D	10,00 mm
Diámetro interior d	7,00 mm

VSL 10-7 PE MI-TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	10,00 mm
Diámetro interior d	7,00 mm

Datos de diseño VSL 10-7 PE MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00083



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PE
Radio de flexión mín.	60,0 mm
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso	-30 ... 70 °C
Peso / metro	0,370 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	10-7

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00083



Datos de pedido accesorios 10.07.09.00083

Typ		Número de artículo
Abrazadera de tubo	SSB 8-12 ST-VZ	10.07.10.00158
Abrazadera de tubo	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/2-AG 10	10.08.02.00253
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
Enchufe rápido recto	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Enchufe rápido recto	STVI-GE G1/4-IG 10	10.08.02.00260
Conector rápido en T	STV-T G1/4-AG 10	10.09.02.00044
Conector rápido acodado	STV-W G1/2-AG 10	10.08.02.00256
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Conector rápido acodado	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
Conector rápido acodado	STV-WF G1/4-AG 10	10.08.02.00258
Conector rápido acodado	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
Conector rápido acodado	STV-WF G3/8-AG 10	10.08.02.00259
Conexión en T	SVB-T 10	10.09.02.00025

