

Tubo flexible de vacío (metro)

## VSL 10-7 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00084




### Datos técnicos

| Atributo                                    | Valor                |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Material tubo flexible                      | PU                   |
| Radio de flexión mín.                       | 60,0 mm              |
| Color                                       | Lechoso-transparente |
| Longitud máx.                               | 50,00 m              |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar  |
| Temperatura de uso                          | -40 ... 85 °C        |
| Diámetro exterior D                         | 10,00 mm             |
| Diámetro interior d                         | 7,00 mm              |

VSL 10-7 PU MI-TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



### Datos de diseño

| Atributo            | Valor    |
|---------------------|----------|
| Diámetro exterior D | 10,00 mm |
| Diámetro interior d | 7,00 mm  |

Datos de diseño VSL 10-7 PU MI-TR



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00084](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00084)

## Tubo flexible de vacío (metro)

# VSL 10-7 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00084



### Datos técnicos

| Atributo                                    | Valor               |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Material tubo flexible                      | PU                  |
| Radio de flexión mín.                       | 60,0 mm             |
| Longitud máx.                               | 50,00 m             |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura de uso                          | -40 ... 85 °C       |
| Peso / metro                                | 0,048 kg/m          |
| Familia de productos                        | VSL                 |
| Tipo de tubo flexible de diseño             | 10-7                |

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.07.09.00084](http://www.schmalz.com/10.07.09.00084)



### Datos de pedido accesorios 10.07.09.00084

| Typ                     |                    | Número de artículo |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Abrazadera de tubo      | SSB 8-12 ST-VZ     | 10.07.10.00158     |
| Abrazadera de tubo      | SSB 10-16 ST-VZ    | 10.07.10.00001     |
| Enchufe rápido recto    | STV-GE G1/2-AG 10  | 10.08.02.00253     |
| Enchufe rápido recto    | STV-GE G1/4-AG 10  | 10.08.02.00251     |
| Enchufe rápido recto    | STV-GE G3/8-AG 10  | 10.08.02.00252     |
| Enchufe rápido recto    | STVI-GE G1/4-IG 10 | 10.08.02.00260     |
| Conector rápido en T    | STV-T G1/4-AG 10   | 10.09.02.00044     |
| Conector rápido acodado | STV-W G1/2-AG 10   | 10.08.02.00256     |
| Conector rápido acodado | STV-W G1/4-AG 10   | 10.08.02.00254     |
| Conector rápido acodado | STV-W G3/8-AG 10   | 10.08.02.00255     |
| Conector rápido acodado | STV-WF G1/4-AG 10  | 10.08.02.00258     |
| Conector rápido acodado | STV-WF G1/8-AG 10  | 10.08.02.00257     |
| Conector rápido acodado | STV-WF G3/8-AG 10  | 10.08.02.00259     |
| Conexión en T           | SVB-T 10           | 10.09.02.00025     |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00084](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00084)