

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 6-4 PTFE MI-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00157




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	Politetrafluoroetilene
Raggio di piegatura min.	35,0 mm
Colore	Latteo-trasparente
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento	-190 ... 260 °C
Diametro esterno D	6,00 mm
Diametro interno d	4,00 mm

VSL 6-4 PTFE MI-TR

Il tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

Accessori disponibili: fascetta



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro esterno D	6,00 mm
Diametro interno d	4,00 mm

Dati di costruzione VSL 6-4 PTFE MI-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00157

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Art.-Nr.: 10.07.09.00157



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	Politetrafluoroetilene
Raggio di piegatura min.	35,0 mm
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento	-190 ... 260 °C
Peso / metro	0,042 kg/m
Famiglia di prodotti	VSL
Tipo di tubo flessibile di design	6-4

Nota: Pressione di esercizio: in riferimento al fluido e alla temperatura ambiente di + 20 °C. Raggio minimo di piegatura: riferito al lato interno della curva del tubo flessibile in stato statico. Lunghezza massima: indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.09.00157



Ordinare gli accessori dati 10.07.09.00157

Typ		codice articolo
Bocchetta	ST G1/8-AG 4 M5-ROH	10.08.03.00153
Bocchetta	ST M5-AG 4 M5-V	10.08.03.00152
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccordo a innesto diritto	STVI-GE G1/4-IG 6	10.08.02.00153
Raccordo a innesto diritto	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
Raccordo a innesto a T	STV-T G1/4-AG 6	10.09.02.00042
Raccordo a innesto a T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
Raccordo a innesto angolare	STV-WF G1/4-AG 6	10.08.02.00169
Raccordo a innesto angolare	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Collegamento a spina a T	SVB-T 6	10.09.02.00021

