

Art.-Nr.: 10.07.13.00034



技術資料


属性	価値
材質	アルミ
グリッパーの長さ L	50.80 mm
外径 D	25.00 mm
デザイン	両側ギアブラケット

SXT-EXT-GB2-50

ギア式パイプ SXT-EXT-GBは個別の製品として納品されます。
 />ギア式パイプは下記製品と組み合わせて使用します。

- ギア式クランプ SXT-CON-GB-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴)
- ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴)
- 取付用アクセサリセット: ネジ、ワッシャー、スプリング

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L2	30.80 mm
グリッパーの長さ L	50.80 mm
外径 D	25.00 mm
ヘッド径 Dk	35.0 mm
スレッド G1	M8-F

デザインデータ SXT-EXT-GB2-50

Art.-Nr.: 10.07.13.00034

技術資料

属性	価値
質量	80.0 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	両側ギアブラケット

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00034

データアクセサリを注文する **10.07.13.00034**

Typ		製品コード
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-F-D40	10.07.13.00115
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-F-1IN	10.07.13.00191
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
アルミツールリング用ギア式角度調整 パーツ	SXT-ANG-GB2-F	10.07.13.00121
アルミツールリング用ギア式角度調整 パーツ	SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30	10.07.13.00173
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50	10.07.13.00175
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60	10.07.13.00177
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70	10.07.13.00179