

Sensor de flujo

FS 50 D 2NA K



Art.-Nr.: 10.06.04.00005



FS 50 D 2NA K


El producto se suministra como componente listo para enchufar.
Se incluye un cable de 3 m de largo con hilos abiertos.

Datos técnicos

Vacuestato para la tipo de construcción	2x NPN + 1x analógico
Conexión eléctrica	Cable
Modelo de protección IP	IP 40 (con conector)
Margen de medición	-1...8bar
Conexión	G1/8"
Forma	Display digital
Flujo en el rango de vacío	0 ... 50 l/min

Datos de diseño

Longitud L1	76,20 mm
Longitud L2	18,50 mm
Longitud L	55,00 mm
Anchura B	17,00 mm
Altura H1	52,00 mm
Altura H2	3,00 mm
Altura H	50,00 mm
Diámetro interior d1	2,5 mm
d2	3,0 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Rosca G2	G1/8"-HE
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Longitud del cable	2.000,00 mm
Longitud L3	18,60 mm
Altura H3	9,50 mm
Altura H4	36,70 mm
Cuadrícula de orificios Y1	8,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	28,0 mm
Cuadrícula de orificios X2	18,0 mm



Datos de diseño FS 50 D 2NA K



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.04.00005

Art.-Nr.: 10.06.04.00005

**Datos técnicos**

Vacuestato para la tipo de construcción	2x NPN + 1x analógico
Conexión eléctrica	Cable
Modelo de protección IP	IP 40 (con conector)
Margen de medición	-1...8bar
Peso	107,00 g
Conexión	G1/8"
Familia de productos	FS
Flujo en el rango de vacío	0 ... 50 l/min

**Datos de pedido accesorios 10.06.04.00005**

Typ		Número de artículo
Ángulo de fijación	BEF-WIN 33.6x5x40 1	10.06.04.00011

