

Pezzo di fissaggio con prolunga
SXT-CL-EXT-A2-125-F25



Art.-Nr.: 10.07.13.00075




Dati tecnici

Materiale	Alluminio
Diametro esterno D	25,00 mm
Diametro interno d	19,00 mm
Connessione 1	Perno c l scanal Ø19
Griglia forata X1	126,0 mm

SXT-CL-EXT-A2-125-F25

Pezzi di bloccaggio con prolunga SXT-CL-EXT viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione

Lunghezza L1	173,50 mm
Lunghezza L2	75,00 mm
Lunghezza L	165,50 mm
Larghezza B	25,00 mm
Altezza H1	71,00 mm
Altezza H2	19,50 mm
Diametro esterno D	25,00 mm
Diametro interno d	19,00 mm
Altezza H3	12,50 mm
Griglia forata X1	126,0 mm

Dati di costruzione SXT-CL-EXT-A2-125-F25



Dati tecnici

Peso	305,00 g
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Femmina



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00075