

Durchflusssensor FS 50 D 2PA K



Art.-Nr.: 10.06.04.00006




FS 50 D 2PA K

Das Produkt wird als anschlussfertige Komponente geliefert.
Beigelegt ist ein 3 m langes Kabel mit offenen Litzen.

Technische Daten

Bauart Vakuumschalter	2x PNP + 1x analog
Elektrischer Anschluss	Kabel
Schutzart IP	IP 40 (mit Stecker)
Messbereich	-1...8bar
Anschluss	G1/8"
Bauform	Digitale Anzeige
Durchfluss im Vakuumbereich	0 ... 50 l/min
Durchfluss im Druckbereich	0 ... 50 l/min

Konstruktionsdaten



Länge L1	76,20 mm
Länge L2	18,50 mm
Länge L	55,00 mm
Breite B	17,00 mm
Höhe H1	52,00 mm
Höhe H2	3,00 mm
Höhe H	50,00 mm
Innendurchmesser d1	2,5 mm
d2	3,0 mm
Gewinde G1	G1/8"-IG
Gewinde G2	G1/8"-IG
Schlüsselweite SW1	17,0 mm
Kabellänge	2.000,00 mm
Länge L3	18,60 mm
Höhe H3	9,50 mm
Höhe H4	36,70 mm
Lochabstand Y1	8,0 mm
Lochabstand X1	28,0 mm
Lochabstand X2	18,0 mm

Konstruktionsdaten FS 50 D 2PA K



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.04.00006

Durchflusssensor
FS 50 D 2PA K



Art.-Nr.: 10.06.04.00006



Technische Daten

Bauart Vakuumschalter	2x PNP + 1x analog
Elektrischer Anschluss	Kabel
Schutzart IP	IP 40 (mit Stecker)
Messbereich	-1...8bar
Gewicht	107,00 g
Anschluss	G1/8"
Produktfamilie	FS
Durchfluss im Vakuumbereich	0 ... 50 l/min
Durchfluss im Druckbereich	0 ... 50 l/min



Bestelldaten Zubehör 10.06.04.00006

Typ		Artikelnummer
Befestigungswinkel	BEF-WIN 33.6x5x40 1	10.06.04.00011



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.04.00006