

Pièce de fixation avec rallonge
SXT-CL-EXT-D40-150-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00104




Données techniques

| Attribut | Valeur |
|-------------------------|-----------|
| Matière | Aluminium |
| Diamètre extérieur D | 40,00 mm |
| Diamètre intérieur d | 40,00 mm |
| Connexion 1 | D40 |
| Espacement des trous X1 | 151,0 mm |

SXT-CL-EXT-D40-150-F40

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.



Données de construction

| Attribut | Valeur |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L1 | 206,00 mm |
| Longueur L2 | 100,00 mm |
| Longueur L | 205,50 mm |
| Largeur B | 25,00 mm |
| Hauteur H1 | 105,00 mm |
| Hauteur H2 | 25,50 mm |
| Diamètre extérieur D | 40,00 mm |
| Diamètre intérieur d | 40,00 mm |
| Hauteur H3 | 25,50 mm |
| Espacement des trous X1 | 151,0 mm |

Données de construction SXT-CL-EXT-D40-150-F40



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00104

Pièce de fixation avec rallonge
SXT-CL-EXT-D40-150-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00104



Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---------------------|-----------|
| Poids propre | 380,0 g |
| Matière | Aluminium |
| Famille de produits | SXT |
| Forme | Femelle |



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00104



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00104