


Art.-Nr.: 10.07.13.00171

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Numero di connessioni	2
Materiale	Alluminio
Diametro nominale	60 mm
Forma	Femmina


SXT-QC-CON-60-F-2

Le baionette a cambio rapido robot SXT-QC-CON viene fornito come prodotto finito per connessione.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un sistema di cambio rapido completo:

- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON M (utensili di collegamento)
- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON F (collegamento robot)

Importante: Il diametro del tubo e il numero di passanti pneumatici devono corrispondere.

Accessori disponibili: Raccordi a pressione STV-GE

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	210,70 mm
Lunghezza L2	15,00 mm
Lunghezza L	189,00 mm
Larghezza B1	165,00 mm
Larghezza B	120,00 mm
Altezza H	120,00 mm
Diametro interno d	11,00 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Griglia forata Y1	90,0 mm
Griglia forata X1	90,0 mm

Dati di costruzione SXT-QC-CON-60-F-2



Art.-Nr.: 10.07.13.00171

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Numero di connessioni	2
Peso	4,855 kg
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Femmina

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.13.00171

**Ordinare gli accessori dati 10.07.13.00171**

Typ		codice articolo
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209

