

Filtre à poussière
STF 60 P 6.0 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00260



Données techniques

Épaisseur des pores du filtre	3,0 µm
Volume de flux nominal	360,000 m³/h
Connexion	Ø60mm
Forme	Carter en piclon
Équipement supplémentaire	Colliers de bridage SSD


STF 60 P 6.0 SSD

Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange

Accessoires disponibles : équerre de fixation

Données de construction



Longueur L1	741,00 mm
Longueur L2	344,00 mm
Longueur L	390,00 mm
Largeur B1	265,00 mm
Largeur B2	142,00 mm
Hauteur H	253,00 mm
Diamètre extérieur D1	229,0 mm
Diamètre extérieur D2	60,0 mm
Diamètre extérieur D	200,00 mm
Diamètre intérieur d	8,50 mm
Espacement des trous X1	220,0 mm
D3	60,0 mm

Données de construction STF 60 P 6.0 SSD



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00260

Filtre à poussière

STF 60 P 6.0 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00260



Données techniques

Vide max.	-500 mbar
Épaisseur des pores du filtre	3,0 µm
Poids propre	2,400 kg
Volume de flux nominal	360,000 m³/h
Connexion	Ø60mm
Famille de produits	VF



Données de commande pièce de rechange 10.07.01.00260

Typ		Nombre d'article
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6	10.07.01.00054
Collier de serrage	SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00260