

Plaque de montage avec pinces
SXT-CL-MP D 40 215



Art.-Nr.: 10.07.13.00216




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre du tuyaux	40,0 mm
Longueur L	215,00 mm
Largeur B	80,00 mm
Forme	Double

SXT-CL-MP D 40 215

Les pièces de serrage SXT-CL sont livrées comme un produit prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT



Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre du tuyaux	40,0 mm
Longueur L	215,00 mm
Largeur B	80,00 mm
Hauteur H1	71,30 mm
Hauteur H	62,50 mm
Filetage G1	M4-F
Espacement des trous Y1	52,0 mm
Espacement des trous X1	164,0 mm

Données de construction SXT-CL-MP D 40 215



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00216

Plaque de montage avec pinces
SXT-CL-MP D 40 215



Art.-Nr.: 10.07.13.00216



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	520,0 g
Famille de produits	SXT
Forme	Double



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00216



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00216