

Raccordo a innesto diretto

STVI-GE G1/4-IG 8



Art.-Nr.: 10.08.02.00154




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Lunghezza L	33,50 mm
Diametro esterno D	14,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Diametro tubo flessibile esterno	8,00 mm

STVI-GE G1/4-IG 8

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	15,00 mm
Lunghezza L	33,50 mm
Diametro esterno D	14,50 mm
Diametro interno d	8,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm

Dati di costruzione STVI-GE G1/4-IG 8



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00154

1

Art.-Nr.: 10.08.02.00154

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	31,0 g
Materiale	Ottone
Tipo di tubo flessibile di design	8-6
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	0,95 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	STV

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00154

**Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00154**

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003

