




## Données techniques

| Attribut             | Valeur      |
|----------------------|-------------|
| Révolution max.      | 250,0 1/min |
| Hauteur H            | 68,00 mm    |
| Diamètre extérieur D | 38,00 mm    |
| Filetage G1          | M16x2-M     |
| Filetage G2          | R1/4"-F     |
| Forme                | R           |

DEF R 250

Le module de rotation DEF / VACU-ZUF est livré prête à être raccordé.



## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 68,00 mm |
| Diamètre extérieur D     | 38,00 mm |
| Diamètre nominal dn      | 8,00 mm  |
| Filetage G1              | M16x2-M  |
| Longueur du filetage LG1 | 14,5 mm  |
| Filetage G2              | R1/4"-F  |
| Longueur du filetage LG2 | 14,5 mm  |
| Taille de la clé SW1     | 22,0 mm  |

Données de construction DEF R 250



## Données techniques

| Attribut        | Valeur      |
|-----------------|-------------|
| Révolution max. | 250,0 1/min |
| Poids propre    | 300,00 g    |



Raccord tournant

## DEF R 250



Art.-Nr.: 10.07.03.00001



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.03.00001](http://www.schmalz.com/10.07.03.00001)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.03.00001](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.03.00001)