

Art.-Nr.: 10.07.04.00012




Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	20,0 Shore A
Material de junta	Caucho natural NK
Tipo de material	Espuma de caucho
Anchura B	8,00 mm
Altura H	14,00 mm
Formulario	con labio sellador

DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL

El perfil hermetizante DI-PROF se suministra en la longitud deseada. Unidad de cálculo 1 m.



Datos de diseño

Atributo	Valor
Anchura B	8,00 mm
Altura H1	7,00 mm
Altura H	14,00 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 E3

Datos de diseño DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00012

Art.-Nr.: 10.07.04.00012



Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	20,0 Shore A
Peso	54,0 g
Material de junta	Caucho natural NK
Anchura de ranura recomendada x profundidad de ranura [mm]	9x6.5
Familia de productos	DI-PROF



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.04.00012



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00012