

Art.-Nr.: 10.07.04.00014



DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR

Il profilo di tenuta DI-PROF viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcolo 1 m.


## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore              |
|---------------------------------|---------------------|
| Durezza del materiale [Shore A] | 20,0 Shore A        |
| Materiale della guarnizione     | caucciù naturale NK |
| Tipo di materiale               | Gommapiuma          |
| Larghezza B                     | 6,00 mm             |
| Altezza H                       | 8,00 mm             |
| Forma                           | semicircolare       |

## Dati di costruzione

| Attributo   | Valore  |
|-------------|---------|
| Larghezza B | 6,00 mm |
| Altezza H   | 8,00 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 E3



Dati di costruzione DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR



Art.-Nr.: 10.07.04.00014



## Dati tecnici

| Attributo                                                                    | Valore              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Durezza del materiale [Shore A]                                              | 20,0 Shore A        |
| Peso                                                                         | 33,0 g              |
| Materiale della guarnizione                                                  | caucciù naturale NK |
| Larghezza della scanalatura raccomandata x profondità della scanalatura [mm] | 7x4                 |
| Famiglia di prodotti                                                         | DI-PROF             |



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.07.04.00014](http://www.schmalz.com/10.07.04.00014)

