

Art.-Nr.: 10.07.04.00014



DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR

El perfil hermetizante DI-PROF se suministra en la longitud deseada. Unidad de cálculo 1 m.


## Datos técnicos

| Atributo                      | Valor             |
|-------------------------------|-------------------|
| Dureza del material [Shore A] | 20,0 Shore A      |
| Material de junta             | Caucho natural NK |
| Tipo de material              | Espuma de caucho  |
| Anchura B                     | 6,00 mm           |
| Altura H                      | 8,00 mm           |
| Formulario                    | semicircular      |

## Datos de diseño

| Atributo  | Valor   |
|-----------|---------|
| Anchura B | 6,00 mm |
| Altura H  | 8,00 mm |

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 E3



Datos de diseño DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR



Art.-Nr.: 10.07.04.00014



## Datos técnicos

| Atributo                                                   | Valor             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dureza del material [Shore A]                              | 20,0 Shore A      |
| Peso                                                       | 33,0 g            |
| Material de junta                                          | Caucho natural NK |
| Anchura de ranura recomendada x profundidad de ranura [mm] | 7x4               |
| Familia de productos                                       | DI-PROF           |



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.07.04.00014](http://www.schmalz.com/10.07.04.00014)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00014](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00014)