




STV-W G1/8-AG 10

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-W G1/8-AG 10

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Plastikler
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Uzunluk L	26,50 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş hortum çapı	10,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	34,50 mm
Uzunluk L	26,50 mm
Yükseklik H1	26,00 mm
Yükseklik H	16,50 mm
Diş çap D1	19,0 mm
Nominal çap dn	6,00 mm
İç çap d	10,00 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	5,0 mm
Anahtar boyutu SW1	16,0 mm

Tapa rakoru, dirsek

STV-W G1/8-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00306



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	28,00 g
Malzeme	Plastikler
Tasarım hortum tipi	10-7
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1,00 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00306



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00306